

**uvex****Paio di guanti uvex 60090, Misure guanti da lavoro: 9**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094294 9
GTIN	4048612085950
Classe articolo	04W

## Descrizione

### Esecuzione:

Guanti antitaglio uvex 18 maglie con tecnologia brevettata **Bamboo TwinFlex®**. Composto dal 45% di poliammide riciclato e fibra di bambù. Particolarmente confortevole grazie alla buona traspirabilità e alla **indossabilità adattativa**. Maggiore durata grazie all'**elevata resistenza all'abrasione** e alla piega del pollice rinforzata.

**Applicazione:** per ambienti di lavoro asciutti e leggermente umidi.

### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

### Nota:

Il modello è conforme a quanto stabilito dalla norma EN 407 in merito alla protezione da calore da contatto (fino a +100 °C).

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

## Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	9
Caratteristiche guanti	Adatto per touchscreen
Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti

Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X41D
EN 407	X1XXXX
Materiale supporto	Viscosa di bambù, HPPE, acciaio, PA, elasthan
Rivestimento	Schiuma Xtra Grip Aqua-Polymer
Campo di applicazione	Universale
Colore	verde
Norma	EN 407
Resistenza al calore fino a	100 °C
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	D
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio