

Comparatore di precisione Antiurto, Intervallo di misurazione / Ø Cassa: 10/58mm



Dati di ordinazione

| Numero d'ordine | 432140 10/58 |
|-----------------|---------------|
| GTIN | 7630041109900 |
| Classe articolo | 45A |

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006. Comparatori di precisione **antiurto**. Codolo di serraggio di Ø 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante. Lunetta con 2 tacche di tolleranza regolabili. Lancetta centrale per lettura 1/100 mm, lancetta piccola per lettura 1 mm. **Accessori speciali:**

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Descrizione tecnica

| Ø Codolo di serraggio h6 | 8 mm |
|---------------------------|---------------|
| Intervallo di misurazione | 0 - 10 mm |
| Taratura | C1 |
| Forza di misura | 0,56 - 0,84 N |
| Risoluzione | 1 mm |



| Risoluzione | 0,01 mm |
|---|-----------------|
| Risoluzione | 1/100 mm |
| Ø Alloggiamento | 58 mm |
| Norma | DIN 878 |
| Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 15 μm |
| Quadrante orientabile | SÌ |
| Tacche di tolleranza regolabili | SÌ |
| Metrologia | analogico |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Tipo di prodotto | Comparatore |

Servizi

| Certificato DAkkSComparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm | 023010 12,5 |
|---|-------------|
| Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm | 023000 10 |