



## Comparatore di precisione antiurto, Intervallo di misurazione / Ø Cassa: 1/61,5mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	433407 1/61,5
GTIN	7630041151848
Classe articolo	45A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Robusta cassa in ottone, esecuzione cromata opaca; vetro del quadrante infrangibile. Codolo di serraggio di Ø 8 mm h6, temprato e rettificato. Esecuzione di alta precisione. Gli elementi più importanti del meccanismo di misura sono **montati su cuscinetti in pietre preziose**. Lancetta centrale **per lettura 1/1000 mm**. Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante. Forza di misura pressoché costante per tutto il campo di misura.

#### Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

### Descrizione tecnica

Norma	Norma interna
Intervallo di misurazione	0 - 1 mm
Risoluzione	0,001 mm
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm

Risoluzione	1/1000 mm
Taratura	C2
Risoluzione	0,2 mm
Forza di misura	1,12 - 1,68 N
Ø Alloggiamento	61,5 mm
Quadrante orientabile	sì
Metrologia	analogico
Materiale corpo	Ottone
Tipo di prodotto	Comparatore

## Servizi

Rapporto di taraturaComparatori analogici 0,001 Range di misura max. 5 mm	023020 5
---	----------