



Comparatore di precisione IP67, antiurto, Intervallo di misurazione / Ø Cassa: 10/61,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	432230 10/61,5
GTIN	7630041151787
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

Quadranti dell'indicatore di precisione con **protezione antiurto e da spruzzi d'acqua, olio e sporco**. Punta di contatto sul codolo con soffiello di gomma, con cappuccio di protezione sull'estremità superiore. Fondo a tenuta stagna, vetro del quadrante e lunetta con tenuta a vite. Gambo d'attacco di Ø 8 mm h6.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Descrizione tecnica

Norma	DIN 878
Risoluzione	1 mm
Risoluzione	0,01 mm

Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Ø Alloggiamento	61,5 mm
Taratura	C1
Forza di misura	1,04 - 1,56 N
Risoluzione	1/100 mm
Intervallo di misurazione	0 - 10 mm
Scostamento di misura MPE (campo di misura)	15 µm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Certificato DAkkSComparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5
Rapporto di taraturaComparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	023000 10