



## Comparatore di piccole dimensioni IP67, antiurto, Intervallo di misurazione / Ø Cassa: 5/40



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	432670 5/40
GTIN	7630041151794
Classe articolo	45A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006. Comparatori di precisione di piccole dimensioni con robusta cassa in metallo, codolo di serraggio di Ø 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante. Quadrante giallo per una migliore lettura.

#### Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

### Descrizione tecnica

Forza di misura	0,63 - 0,77 N
Risoluzione	0,5 mm
Grado di protezione IP	IP 67

Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Intervallo di misurazione	0 - 5 mm
Risoluzione	0,01 mm
Taratura	C1
Ø Alloggiamento	40 mm
Quadrante orientabile	sì
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore

## Servizi

Rapporto di taraturaComparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	023000 10
--	-----------