

Garant**Cricchetto reversibile con dentatura fine, 1/4 pollice, Modello: 1/4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	632345 1/4
GTIN	4062406798413
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Con sbloccaggio rapido e levetta di conversione per azionamento orario e antiorario, angolo di lavoro di 5°.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Lunghezza complessiva	116 mm
Numero di denti	72
Angolo di lavoro	5 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. cromata
Con testa snodata	no
Con testina orientabile	no

A sbloccaggio rapido	sì
Con funzione martello	no
Con QuickRelease	no
Testa del cricchetto allentabile dall'impugnatura	no
Estraibile in continuo	no
Tipo di prodotto	Frizione

Accessori

Set di pezzi di ricambio, cricchetto reversibile con dentatura fine da 1/4 pollice Modello 1/4	632031 1/4
--	------------