

Garant**Cricchetto reversibile con dentatura fine, 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido,
Modello: 1/2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	640435 1/2
GTIN	4062406798437
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Con sbloccaggio rapido e levetta di conversione per azionamento orario e antiorario, angolo di lavoro di 5°.

Norma:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Lunghezza complessiva	264 mm
Numero di denti	72
Angolo di lavoro	5 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. cromata
Con testa snodata	no

Con testina orientabile	no
A sbloccaggio rapido	sì
Con funzione martello	no
Con QuickRelease	no
Testa del cricchetto allentabile dall'impugnatura	no
Manopola girevole	no
Estraibile in continuo	no
Foro di attacco sull'estremità dell'impugnatura	no
Tipo di prodotto	Frizione

Accessori

Set di pezzi di ricambio, cricchetto reversibile con dentatura fine da 1/2 pollice Modello 1/2

640031 1/2