

**Pompa a manovella, Modello: 60/200****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 084354 60/200 |
| GTIN | 8429765165748 |
| Classe articolo | 08H |

Descrizione**Esecuzione:**

Pompa a manovella professionale in ghisa per l'uso in condizioni di elevata sollecitazione, qualità robusta. Robusta, potente, autoadescante e assolutamente a prova di perdite. Con raccordo da 2 pollici per barili da 60 l e 200 l. Eroga olio per riscaldamento, olio idraulico e olio motore nonché diesel.

Per:

n. art. 084241 Dim. 200, n. art. 084242 Dim. 200, n. art. 084243 Dim. 200, n. art. 084270 Dim. 200.

Fornitura:

Pompa a manovella, tubo di aspirazione in metallo da 3 pezzi con filtro base, adattatore per fusti tipo G2 pollici regolabile, con tubo flessibile in plastica trasparente da 1 m (larghezza nominale 25), incluso 1 rotolo di nastro di tenuta in Teflon.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Denominazione originale prodotto | MZR-003/200 |
| Potenza di alimentazione per corsa | 0,3 l |
| Tipo di prodotto | Pompa a barile |

