



Chiave maschio esagonale, con impugnatura a T, Esagono: 3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	627447 3
GTIN	7610733287437
Classe articolo	63D

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T dalla forma ergonomica con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nucleo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Lama in lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall'elevata elasticità. Superficie cromata. Dim. 4 – 10 con uscita laterale.

Nota:

ATTENZIONE!

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 627702

Descrizione tecnica

Superficie	cromato
Esagono	3 mm
Lunghezza complessiva	145 mm
Lunghezza lama	100 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale impugnatura	Elastomero
Tipo di prodotto	Giravite

