



## Multiutensile per elettricisti NexStrip®, Modello: 1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	729501 1
GTIN	4003773088165
Classe articolo	73F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Corpo leggero e altamente stabile in plastica rinforzata con fibra di vetro e impugnatura bicomponente ergonomica. Spellatura di conduttori robusti e flessibili da 0,03- 10 mm<sup>2</sup> (AWG 32 - 8). Adattamento ottimale a speciali materiali o condizioni di temperatura grazie alla regolazione fine.

Pressatura a sezione quadra rapida e precisa dei singoli capicorda in conformità a DIN 46228 Parte 1+4, da 0,25-4 mm<sup>2</sup>. Autoregolante: consente un cambio rapido tra diverse misure. Con battuta longitudinale e troncafilo.

#### Vantaggi:

**Taglio e spellatura** del cavo, nonché **serraggio** dei capicorda, **con un solo utensile**: tempi di cambio utensile azzerati.

#### Uso:

Per il cablaggio di apparecchi elettronici, ad esempio PLC (controllo programmabile per la memoria), impianti domestici o camper.

#### Ricambi:

Lama di ricambio e battuta longitudinale disponibili rispettivamente ai n. art. 728714 Dim. 10 e n. art. 728715 Dim. 10.

### Descrizione tecnica

Per sezione del filo (serraggio)	0,25 - 4 mm <sup>2</sup>
Per sezione del filo (taglio e spellatura)	0,03 - 10 mm <sup>2</sup>

Lunghezza complessiva	190 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio

---

## Accessori

Lama per pinza spellafili Per sezione del filo 10 mm <sup>2</sup>	728714 10
Battuta longitudinale per pinza spellafili Per sezione del filo 10 mm <sup>2</sup>	728715 10