



Pinza di serraggio a 4 spine SelectorCrimp HDT-48, impugnature con rivestimento bicomponente, Modello: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	729560 3
GTIN	4049002145704
Classe articolo	73T

Descrizione

Esecuzione:

Pinza crimpatrice speciale per la lavorazione di contatti maschio e femmina torniti delle serie DT TE Connectivity (ex Deutsch Kontakte). Serraggio affidabile grazie all'arresto forzato e all'avanzamento sincrono delle spine di serraggio. Avanzamento della spina di serraggio mediante selettore con 8 posizioni. **Apertura ottimizzata, design ergonomico e forza manuale ridotta.** Controllo qualità mediante calibri Go-Nogo (**opzionale n. art. 729561 Dim. 3**).

Uso:

Per contatti maschio e femmina torniti.

Fornitura:

Pinza di serraggio a quattro spine con attacco a contatto universale nell'imballaggio del sistema.
per sezione del filo: 0,35 - 3 mm²
Lunghezza complessiva: 230 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	230 mm
per sezione del filo	0,35 - 3 mm ²
Tipo di prodotto	Crimpzange