



Forbice per elettricisti con impugnatura bicomponente e spellafili, Lunghezza complessiva: 160mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	768870 160
GTIN	4003773082699
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Una lama a dentatura fine e l'altra liscia.

Forma angolata robusta.

Testa delle forbici in acciaio inossidabile. Robusta impugnatura bicomponente rinforzata con fibra di vetro, tagliente piegato e struttura ottimizzata per una migliore ergonomia. Con occhiello di fissaggio per applicare una protezione anticaduta. Due punti di crimpaggio per capicorda (0,5-6 mm² e 10-25 mm²). Con molla di richiamo, bloccabile per il trasporto.

Lama inferiore **con troncafilo**.

Uso:

Taglia fili sottili, cavi, tubi isolanti, gomma, cuoio ecc.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	160 mm
Tipo di prodotto	Cesoia