

**Disco diamantato per troncatura, Ø Disco: 76mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	563422 76
GTIN	4059952539874
Classe articolo	54B

Descrizione**Esecuzione:**

Dischi per troncatura sottili specifici per punti stretti.
Bordo tagliente diamantato chiuso, sinterizzato. Taglio pulito.

Uso:

Per la troncatura di grès ceramico, piastrelle e marmo.

Materiale:

Ottimo per: piastrelle in grès, marmo, piastrelle.

Per:

Mini-smerigliatrice angolare a batteria n. art. 077100.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	20150 min ⁻¹
Per spessori materiale	5,7 - 9,5 mm
Ø Foro	10 mm
Larghezza disco	1,4 mm
Ø Disco	76 mm

Larghezza lama ad alta resistenza	1,1 mm
Materiale abrasivo	esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo	D
Ottimizzato per il materiale	Pietra
Descrizione della forma	diritte
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Macchina di propulsione	Smerigliatrici diritte
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Pietra	idonea		