



## Disco per troncatura in metallo duro, Ø Disco: 76mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	563423 76
GTIN	4059952567549
Classe articolo	54B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Dischi per troncatura sottili specifici per punti stretti.

Disco in acciaio con granulato di metallo duro saldato sul bordo tagliente.

#### Uso:

Per la troncatura di legno, plastica e lastre di cartongesso.

#### Per:

**Mini-smerigliatrice angolare a batteria n. art. 077100.**

### Descrizione tecnica

Per spessori materiale	3 - 5 mm
Larghezza disco	1,8 mm
Numero massimo giri	20100 min <sup>-1</sup>
Ø Disco	76 mm
Ø Foro	10 mm
Larghezza lama ad alta resistenza	0,9 mm

Descrizione della forma	diritte
Angolo di registrazione consigliato	Raggio grado
Ottimizzato per il materiale	Legno
Ottimizzato per il materiale	Lastre di gessofibra
Ottimizzato per il materiale	plastica
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Macchina di propulsione	Smerigliatrici diritte
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, CFRP	idonea		
Legno	idonea		
Pietra	limitatamente adatta		
Uni	idonea		