

**Disco diamantato per troncatura STANDARD** universale, Ø Disco: 125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	569721 125
GTIN	9003173095218
Classe articolo	53T

Descrizione**Esecuzione:**

Dischi diamantati per taglio a secco e a umido. Ø foro 22,23 mm.

- **Tempi di taglio brevi grazie ai diamanti.**
- **Elevata durata, cambio del disco meno frequente.**
- **Diametro fisso, pertanto sempre piena profondità di taglio.**
- **Riduzione della formazione di polvere grazie allo scarso attrito del disco.**

Per l'impiego quotidiano su tutti i materiali da costruzione come calcestruzzo, laterizi, pietra naturale, ecc. Rivestimento della fascia diamantata sinterizzato, anima in acciaio temprato (nessuna oscillazione).

Uso:

Per troncare tutti i materiali da costruzione come il calcestruzzo (compreso il cemento armato), laterizi, pietra naturale, piastrelle, ceramica, acciaio, ecc.

Nota:

- **Rivestimento diam. preaffilato. Osservare obbligatoriamente il senso di rotazione!**
- **Altri dischi diamantati per troncatura disponibili su richiesta.**

Descrizione tecnica

Larghezza rivestimento abrasivo	2 mm
Numero massimo giri	12200 min ⁻¹
Altezza rivestimento abrasivo	7 mm
Ø Disco	125 mm
Ø Foro	22,23 mm
Materiale abrasivo	esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo	D
Ottimizzato per il materiale	Pietra
Forma	41
Descrizione della forma	diritte
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura