

**Garant****Inserto di troncatura neutro, HB9035, Larghezza gola w: 2,2mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	275000 2,2
GTIN	4062406799007
Classe articolo	21H

## Descrizione

**Esecuzione:**

Con fianchi rettificati.

**Uso:**

Per Ø dell'intaglio di cava di piccole dimensioni in abbinamento alla cartuccia n. art. 274010 – 274026.

**Per:**

Cartuccia n. art. 274010 – 274026. Barre alesatrici n. art. 274170 – 274171.

## Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	TiCN
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/gir,
Larghezza gola w	2,2 mm
Condizione di taglio	continuo



Tipo	HB9035
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	50 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	80 m/min	K
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
interrotto	idoneo		
a umido max.	idoneo		