


Garant**Inserto di troncatura neutro, HB9140, Larghezza gola w: 2,2mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 275003 2,2 |
| GTIN | 4062406805920 |
| Classe articolo | 21H |

Descrizione

Esecuzione:

Con fianchi rettificati.

Uso:Per \varnothing dell'intaglio di cava di piccole dimensioni in abbinamento alla cartuccia n. art. 274010 – 274026.**Per:**

Cartuccia n. art. 274010 – 274026. Barre alesatrici n. art. 274170 – 274171.

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------------|
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ² | 0,05 mm/gir, |
| Materiale da taglio | HM |
| Rivestimento | TiAlN ² |
| Raggio di curvatura | 0,2 mm |
| Larghezza gola w | 2,2 mm |
| Condizione di taglio | continuo |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo | HB9140 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 1 |
| Profilo degli inserti | neutro |
| Tipo di prodotto | Inserito per troncatura |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Acciaio < 500 N/mm ² | limitatamente adatto | 130 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | limitatamente adatto | 110 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | limitatamente adatto | 90 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | limitatamente adatto | 70 m/min | P |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | limitatamente adatto | 40 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | limitatamente adatto | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | limitatamente adatto | 80 m/min | M |
| continuo | idoneo | | |
| irregolare | limitatamente adatto | | |
| a umido max. | limitatamente adatto | | |