

Contenitore per stoccaggio e trasporto con pannelli fissi, Larghezza utile × Profondità utile: 1200X800mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	963560 1200X800
GTIN	4251572702700
Classe articolo	96l

Descrizione

Esecuzione:

Robusti contenitori impilabili per lo stoccaggio e il trasporto di materiali vari. Angolari in acciaio con profilo a W. La parte superiore della sponda di contenimento è in esecuzione tubolare, mentre la parte bassa e la base sono in esecuzione profilata. Sono provvisti di una ampia zona bugnata, che permette una rapida applicazione e rimozione delle etichette adesive. Orecchie per agevolare l'impilaggio, con robusti occhielli per il sollevamento. Altezza dei piedini 100 mm. Pareti fisse.

Verniciatura:

Grigio topo RAL 7005.

Nota:

Disponibile anche nei colori rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011 e blu genziana RAL 5010.

Descrizione tecnica

Portata di impilaggio	10000 kg
Larghezza di inserimento	660 mm
Larghezza	860 mm
Colore	pelés pilkumo RAL 7005
Profondità di inserimento	1060 mm

Esecuzione parete	parete fissa
Altezza di riempimento	500 mm
Materiale	Lamiera di acciaio
Peso	53 kg
Idoneo al trasporto con gru	sì
Altezza forche abbassate	100 mm
Profondità	1260 mm
Impilabile	sì
Bordo di impilaggio su 3 lati	no
Altezza	670 mm
Portata	2000 kg
Altezza di impilaggio massima	600 mm
Con sedi per forche	no
Angoli di presa con occhielli per gru	sì
Possibilità di impilaggio misto di dimensioni diverse	no
Larghezza utile	800 mm
Profondità utile	1200 mm
Tipo di prodotto	Contenitore di trasporto e contenitore grande impilabile