

Contenitore per stoccaggio e trasporto con pannelli fissi, Larghezza utile × Profondità utile: 800X500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	963560 800X500
GTIN	4251572701406
Classe articolo	96l

Descrizione**Esecuzione:**

Robusti contenitori impilabili per lo stoccaggio e il trasporto di materiali vari. Angolari in acciaio con profilo a W. La parte superiore della sponda di contenimento è in esecuzione tubolare, mentre la parte bassa e la base sono in esecuzione profilata. Sono provvisti di una ampia zona bugnata, che permette una rapida applicazione e rimozione delle etichette adesive. Orecchie per agevolare l'impilaggio, con robusti occhielli per il sollevamento. Altezza dei piedini 100 mm. Pareti fisse.

Verniciatura:

Grigio topo RAL 7005.

Nota:

Disponibile anche nei colori rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011 e blu genziana RAL 5010.

Descrizione tecnica

Altezza di impilaggio massima	500 mm
Angoli di presa con occhielli per gru	sì
Altezza di riempimento	400 mm
Larghezza	560 mm
Larghezza di inserimento	360 mm

Portata di impilaggio	5000 kg
Altezza	570 mm
Peso	27 kg
Colore	pelės pilkumo RAL 7005
Altezza forche abbassate	100 mm
Con sedi per forche	no
Profondità di inserimento	660 mm
Possibilità di impilaggio misto di dimensioni diverse	no
Esecuzione parete	parete fissa
Bordo di impilaggio su 3 lati	no
Profondità	860 mm
Idoneo al trasporto con gru	sì
Materiale	Lamiera di acciaio
Impilabile	sì
Portata	1000 kg
Larghezza utile	500 mm
Profondità utile	800 mm
Tipo di prodotto	Contenitore di trasporto e contenitore grande impilabile