

duMONT

Broccia a spinta con sezione esagonale in HSS Accoppiamento H8, Modello: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290431 6
GTIN	
Classe articolo	29J

Descrizione

Uso:

Sbrocciatura di un esagono incassato in un solo passaggio.

Descrizione tecnica

Foro di uscita H8	6 mm
Lunghezza punta	152 mm
Pressione di brocciatura necessaria a St50 e lunghezza di brocciatura max.	460 kg
Lunghezza brocciatura in acciaio	7 - 19 mm
Materiale da taglio	HSS
Tipo di prodotto	Utensile per brocciare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta		
Alluminio	idonea		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta		
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea		

Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatta
GG(G)	idonea
CuZn	idonea
Grafite, GFRP, CFRP	limitatamente adatta
Olio	idonea