

duMONT**Broccia a spinta con sezione quadra in HSS Accoppiamento H8, Modello: 6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	290426 6
GTIN	
Classe articolo	29J

Descrizione**Uso:****Sbrocciatura di un quadro interno in un solo passaggio.****Descrizione tecnica**

Lunghezza brocciatura in acciaio	6 - 19 mm
Pressione di brocciatura necessaria a St50 e lunghezza di brocciatura max.	660 kg
Foro di uscita H8	6,4 mm
Lunghezza punta	170 mm
Materiale da taglio	HSS
Tipo di prodotto	Utensile per brocciare

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta		
Alluminio	idonea		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta		
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta		
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatta		
GG(G)	idonea		
CuZn	idonea		
Grafite, GFRP, CFRP	limitatamente adatta		
Olio	idonea		