

**duMONT****Broccia a spinta con sezione quadra in HSS Accoppiamento H8, Modello: 12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	290426 12
GTIN	
Classe articolo	29J

**Descrizione****Uso:****Sbrocciatura di un quadro interno in un solo passaggio.****Descrizione tecnica**

Lunghezza punta	305 mm
Foro di uscita H8	12,8 mm
Pressione di brocciatura necessaria a St50 e lunghezza di brocciatura max.	2000 kg
Lunghezza brocciatura in acciaio	13 - 35 mm
Materiale da taglio	HSS
Tipo di prodotto	Utensile per brocciare

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta		
Alluminio	idonea		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta		
GG(G)	idonea		
CuZn	idonea		
Grafite, GFRP, CFRP	limitatamente adatta		
Olio	idonea		