

**Levigatrici roto-orbitali ad aria compressa CP7220CVE, Modello: 7220CVE****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079654 7220CVE
GTIN	015451619435
Classe articolo	03R

Descrizione**Esecuzione:**

La levigatrice roto-orbitale ad aria compressa 079654 7220 CVE è stata specificamente progettata per applicazioni industriali di rettifica, lavorazione delle superfici e lucidatura preliminare, e offre un'eccellente praticità di utilizzo grazie alla morbida impugnatura anatomica sul palmo.

Numero di giri/min. a vuoto: 12000 min⁻¹

Fabbisogno massimo d'aria: 486 l/min

Ø platorello: 150 mm

corsa: 2,5 mm

Peso: 1,6 kg

Rumorosità: 76 dB(A)

Descrizione tecnica

Rumorosità	76 dB(A)
Corsa	2,5 mm
Denominazione originale prodotto	CP7220 CVE
Fabbisogno massimo d'aria	486 l/min

Peso	1,6 kg
Vibrazione massima a norma EN	1,4 m/s ²
Ø Platorello	150 mm
Numero di giri/min. a vuoto	12000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Levigatrici roto-orbitali