



## Smerigliatrice angolare con testina piatta batteria, Modello: 4933478438



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077139 4933478438
GTIN	4058546346294
Classe articolo	03L

### Descrizione

#### Esecuzione:

Potente smerigliatrice angolare M18 FUEL™ a **testa piatta** per lavorare nei punti più stretti.

- **Il design piatto della testa consente di lavorare con angoli fino a 42°.**
- **Sistema di cambio rapido FIXTEC integrato per sostituire rapidamente il disco, senza utensili.**
- **RAPIDSTOP™ per frenare rapidamente il disco in meno di 2 secondi.**
- **Protezione contro il riavvio e Kickbackstop per garantire all'utente la massima sicurezza.**

#### Fornitura:

**Senza batterie e caricabatterie.** Inclusi impugnatura antivibrazioni, carter, griglie di protezione antipolvere, set di serraggio e custodia HD.

#### Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi a partire da n. art. 073809 e n. art. 073840.

### Descrizione tecnica

Tipo di batteria	Ioni di litio
Avvio dolce	sì
Numero di batterie contenute	0
Alimentazione	Alimentazione di rete
Peso	2,6 kg
Ø Massimo disco	125 mm

Sovraccarico	sì
Denominazione originale prodotto	M18FSAGF125XB-OX
Numero massimo giri	8500 min <sup>-1</sup>
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee modello HB 18 V
Blocco contro il riavvio	sì
Tensione batteria	18 V
Kickback-stop	sì
Dispositivo di uomo morto	no
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Vibrazione massima a norma EN	4,86 m/s <sup>2</sup>
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari