



Smerigliatrici angolari batteria, Modello: 4933478437



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077143 4933478437
GTIN	4058546346287
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Compatta smerigliatrice angolare a batteria M18 FUEL™ con **numero di giri regolabile**.

- **5 livelli di velocità per risultati ottimali nella lavorazione dell'acciaio legato e dell'alluminio, rimozione della ruggine e del colore.**
- **RAPIDSTOP™ per frenare rapidamente il disco in meno di 2 secondi al fine di garantire all'utente la massima protezione.**
- **Interruttore di sicurezza non bloccabile per garantire all'utente un'elevata protezione.**

Versione con **dispositivo dell'uomo morto** per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore.

Fornitura:

Senza batterie e caricabatterie. Inclusi impugnatura antivibrazioni, carter, griglie di protezione antipolvere, set di serraggio e custodia HD.

Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi a partire da n. art. 073809 e n. art. 073840.

Descrizione tecnica

Dispositivo di uomo morto	sì
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Numero massimo giri	3500 - 8500 min ⁻¹
Peso	2,7 kg
Tipo di batteria	Ioni di litio

Numero di batterie contenute	0
Avvio dolce	sì
Denominazione originale prodotto	M18FSAGF125XPDB-OX
Profondità massima di taglio	33 mm
Kickback-stop	sì
Alimentazione	Alimentazione di rete
Vibrazione massima a norma EN	5,01 m/s ²
Tensione batteria	18 V
Sovraccarico	sì
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee modello HB 18 V
Ø Massimo disco	125 mm
Blocco contro il riavvio	sì
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari