

**Smerigliatrici angolari batteria, Modello: 4933478436****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077143 4933478436
GTIN	4058546346270
Classe articolo	03L

**Descrizione****Esecuzione:**

Compatta smerigliatrice angolare a batteria M18 FUEL™ con **numero di giri regolabile**.

- **5 livelli di velocità per risultati ottimali nella lavorazione dell'acciaio legato e dell'alluminio, rimozione della ruggine e del colore.**
- **RAPIDSTOP™ per frenare rapidamente il disco in meno di 2 secondi al fine di garantire all'utente la massima protezione.**
- **Regolazione rapida del carter.**

**Fornitura:**

**Senza batterie e caricabatterie.** Inclusi impugnatura antivibrazioni, carter, griglie di protezione antipolvere, set di serraggio e custodia HD.

**Nota:**

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi a partire da n. art. 073809 e n. art. 073840.

**Descrizione tecnica**

Blocco contro il riavvio	sì
Kickback-stop	sì
Denominazione originale prodotto	M18FSAGV125XB-OX
Alimentazione	Alimentazione di rete
Sovraccarico	sì
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee modello HB 18 V
Avvio dolce	sì
Vibrazione massima a norma EN	5,01 m/s <sup>2</sup>
Numero massimo giri	3500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Dispositivo di uomo morto	no
Peso	2,7 kg
Tipo di batteria	Ioni di litio
Ø Massimo disco	125 mm
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Numero di batterie contenute	0
Tensione batteria	18 V
Profondità massima di taglio	33 mm
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari