

**Smerigliatrice angolare GWS, Modello: 14-125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077109 14-125
GTIN	4059952576466
Classe articolo	03C

Descrizione**Esecuzione:**

Potente motore da 1400 W e maggiore durata: massima produttività grazie a prestazioni più elevate e a una maggiore robustezza.

Circonferenza dell'impugnatura straordinaria ed ergonomica: ergonomia di prim'ordine grazie alla circonferenza dell'impugnatura sensibilmente ridotta.

KickBackControl, avvio dolce, protezione contro il riavvio, protezione contro i sovraccarichi, smorzamento delle vibrazioni e preselezione del numero di giri.

Fornitura:

Incluso carter antitorsione, impugnatura supplementare.

Descrizione tecnica

Campo del numero di giri	11500 min ⁻¹
Blocco contro il riavvio	sì
Particolarità	KickBack Control, avvio dolce
Kickback-stop	sì
Alimentazione	Alimentazione di rete
Imballaggio	Scatola
Tensione nominale	230 V
Ø Massimo disco	125 mm

Denominazione originale prodotto	GWS 14-125
Filettatura di raccordo	M14
Tensione di rete	230 V
Peso	2,3 kg
Frequenza di rete	50 Hz
Avvio dolce	sì
Potenza assorbita	1400 W
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari