



Trapano avvitatori a batteria, Modello: M12FDD2-2



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 070210 M12FDD2-2 |
| GTIN | 4058546029883 |
| Classe articolo | 03L |

Descrizione

Esecuzione:

MILWAUKEE – Trapani avvitatori a batteria Potenti trapani avvitatori a batteria a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria. Batterie REDLITHIUM™ con **controllo monocella** e **indicazione dello stato di carica**. Robusta **scatola degli ingranaggi in metallo** per garantire una lunga durata. **Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC** con bloccaggio del mandrino. Illuminazione a LED del campo di lavoro. Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.

- **Motore senza spazzole POWERSTATE™ per più potenza con maggiore compattezza (lunghezza 168 mm).**
- **Elettronica REDLINK PLUS™ per una gestione intelligente della potenza e protezione contro i sovraccarichi.**
- **Regolazione di coppia elettronica in 16 posizioni più gradino di foratura.**

Vantaggi:

Elettronica REDLINK PLUS™.

Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio da 12 V / 2,0 Ah, caricabatterie, clip da cintura, custodia HD.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073814, n. art. 073815, n. art. 073829 e n. art. 073840.

Descrizione tecnica

| | |
|---|---------------------------|
| Numero massimo giri 1 velocità | 0 - 450 min ⁻¹ |
| Numero di batterie contenute | 2 |
| Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 12 V |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria |
| Coppia massima duro | 44 Nm |
| Peso | 1,2 kg |
| Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 - 13 mm |
| Struttura del motore | Motore senza spazzole |
| adatto per materiale | Acciaio |
| adatto per materiale | Acciaio |
| Capacità batteria | 2 Ah |
| Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s ² |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Ø Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm |
| Imballaggio | Valigetta (HD=Heavy Duty) |
| Denominazione originale prodotto | M12 FDD-202X |
| Tensione batteria | 12 V |
| Utilizzo tipico | Strong |
| Ø Massimo punta elicoidale per legno | 35 mm |
| Numero massimo giri 2 velocità | 1700 min ⁻¹ |
| Tipo di prodotto | Trapano avvitatore |

Accessori

| | |
|---|-------------|
| Attacco per serraggio angolare Modello WB1 | 073920 WB1 |
| Attacco per serraggio angolare Modello OSD2 | 073920 OSD2 |

| | |
|--|----------------|
| Caricabatterie Modello M1218C | 073840 M1218C |
| Caricabatterie Modello M1218FC | 073840 M1218FC |
| Sistema agli ioni di litio M4B2/M12B2 Tipo batteria MB12 | 073814 MB12 |