



Trapano a massa battente a batteria, Modello: M12FID2-2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	074014 M12FID2-2
GTIN	4058546376710
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

- **Robusti e potenti avvitatori a percussione FUEL™ a batteria con motore EC POWERSTATE™ senza spazzole.**
- **Per garantire una lunga durata del motore e un'efficienza elevata.**
- **Robusta scatola degli ingranaggi in metallo e impugnatura centrale con supporto morbido.**
- **Indicazione dello stato di carica della batteria.**
- **Illuminazione a LED del campo di lavoro.**
- **Rotazione oraria/antioraria e regolazione elettronica del numero di giri.**
- **Elettronica REDLINK PLUS™ – gestione straordinaria della potenza.**
- **DRIVE CONTROL™ consente un cambio rapido tra i livelli di commutazione con diverse impostazioni di coppia e numero di giri.**

Avvitatore a percussione compatto (lunghezza 127 mm) con attacco per bit HEX da 1/4 pollici.

Vantaggi:

Modello di punta FUEL™.

Fornitura:

Incluse 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie e custodia HD.

Descrizione tecnica

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M14
Tensione batteria	12 V
Dimensione portautensile	1/4 pollici
Numero di colpi 2 ^a velocità	0 - 2900 min ⁻¹
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
adatto per materiale	Acciaio
Denominazione originale prodotto	M12 FID2-202X
Capacità batteria	2 Ah
Portautensile con profilo di azionamento	HEX (E 6,3)
Utilizzo tipico	Strong
Peso	0,9 kg
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Coppia massima 1 ^a velocità	170 Nm
Numero di colpi 3 ^a velocità	0 - 3600 min ⁻¹
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Vibrazione massima a norma EN	1,5 m/s ²
Numero di colpi 1 ^a velocità	0 - 1700 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente

Accessori

Sistema agli ioni di litio M4B2/M12B2 Tipo batteria MB12	073814 MB12
Sistema agli ioni di litio M12B4 Tipo batteria MB12	073815 MB12
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C