



Trapano avvitatori a batteria, Modello: M12FDD2-4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070210 M12FDD2-4
GTIN	4058546029906
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

MILWAUKEE – Trapani avvitatori a batteria Potenti trapani avvitatori a batteria a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria. Batterie REDLITHIUM™ con **controllo monocella** e **indicazione dello stato di carica**. Robusta **scatola degli ingranaggi in metallo** per garantire una lunga durata. **Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC** con bloccaggio del mandrino. Illuminazione a LED del campo di lavoro. Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.

- **Motore senza spazzole POWERSTATE™ per più potenza con maggiore compattezza (lunghezza 168 mm).**
- **Elettronica REDLINK PLUS™ per una gestione intelligente della potenza e protezione contro i sovraccarichi.**
- **Regolazione di coppia elettronica in 16 posizioni più gradino di foratura.**

Vantaggi:

Elettronica REDLINK PLUS™.

Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio da 12 V / 4,0 Ah, caricabatterie, clip da cintura, custodia HD.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073814, n. art. 073815, n. art. 073829 e n. art. 073840.

Descrizione tecnica

Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Imballaggio	Valigetta (HD=Heavy Duty)
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Utilizzo tipico	Strong
Capacità batteria	4 Ah
Numero di batterie contenute	2
Denominazione originale prodotto	M12FDD-402X
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Tensione batteria	12 V
adatto per materiale	Acciaio
adatto per materiale	Legno
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 450 min ⁻¹
Peso	1,4 kg
Ø Massimo punta elicoidale per legno	35 mm
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Coppia massima duro	44 Nm
Numero massimo giri 2 velocità	1700 min ⁻¹
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore

Accessori

Sistema agli ioni di litio M12B4 Tipo batteria MB12	073815 MB12
Attacco per serraggio angolare Modello WB1	073920 WB1

Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Attacco per serraggio angolare Modello OSD2	073920 OSD2