



Marcatrice FlyMarker® mini 65/30 alimentazione a batteria, Capacità batteria: 2X5,2Ah



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|--------------|
| Numero d'ordine | 085754 2X5,2 |
| GTIN | |
| Classe articolo | 04F |

Descrizione

Esecuzione:

Per contrassegnare, marcare, siglare in modo durevole pezzi singoli e in serie nei materiali più disparati (acciaio, acciaio legato, alluminio, rame, ottone, materie plastiche, acciaio per utensili, acciai temprati fino a 62 HRC ecc.).

- **Potente azionamento elettromagnetico delle punte di marcatura.**
- **Software semplice e intuitivo con protezione tramite password e nuovo display dei parametri per una rapida visione di ogni riga del programma.**
- **Ampio display a colori da 4,3 pollici.**
- **Tecnologia del processore all'avanguardia per una navigazione fluida a menu e un tempo di esecuzione molto breve (tempo di avvio).**
- **Anteprima 1:1 del campo di marcatura sul display.**
- **Alloggiamento in plastica rinforzata con fibra di vetro resistente agli urti.**
- **Interfacce: USB-A, USB-B ed Ethernet.**
- **Tipo di carattere: matrice a punto con passo 5×7 oppure 9×13, altezza di scrittura 1,0 – 10,0 mm e superiore.**
- **Guide lineari doppie di alta qualità per risultati di marcatura precisi.**
- **Marcatura di pezzi tondi radiale e assiale, marcatura ad arco di cerchio.**

Sistema di marcatura manuale a batteria estremamente maneggevole e portatile al 100% con interfaccia touchscreen e ampio display a colori da 4,3 pollici.

- Incl. pacchetto HPGL (per la marcatura di loghi personalizzati e di contrassegni CE e non)
- Incl. pacchetto comfort (ad es. per identificazione turni, preposizionamento, marcatura multipla, ecc.)
- Memoria interna per centinaia di file di marcatura, font e loghi.
- Disponibile in 15 lingue.

Campo di marcatura: 65 x 30 mm.

Fornitura:

Inclusi utensili accessori, punta di marcatura a 90° in metallo duro integrale. Squadra con supporto antiscivolo, calibro di regolazione e valigetta di trasporto, **2x batterie agli ioni di litio da 18 V**, caricabatterie.

Nota:

Tipi di carattere per un'altezza di scrittura superiore a 10,0 mm su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------------|
| Capacità batteria | 5,2 Ah |
| Alimentazione | Alimentazione di rete |
| Numero di batterie contenute | 2 |
| Interfaccia | Porta USB |
| Altezza di scrittura | 1 - 10 mm |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Tensione nominale | 18 V |
| Larghezza massima del campo di marcatura | 65 mm |
| Altezza massima del campo di marcatura | 30 mm |
| Tipo di prodotto | Marcatrice |

Accessori

| | |
|--|-----------|
| Punta di marcatura per FlyMarker® Angolo della punta dell'ago per marcatura 90 grado | 085790 90 |
| Batteria ricaricabile per Flymarker® mini 18 V | 085764 |
| Caricabatterie per batterie 18 V | 085768 |