



Marcatrice FlyMarker® mini 65/30 alimentazione a batteria, Capacità batteria: 2X2Ah



Dati di ordinazione

Numero d'ordine

085754 2X2

GTIN

Classe articolo

04F

Descrizione

Esecuzione:

Per contrassegnare, marcare, siglare in modo durevole pezzi singoli e in serie nei materiali più disparati (acciaio, acciaio legato, alluminio, rame, ottone, materie plastiche, acciaio per utensili, acciai temprati fino a 62 HRC ecc.).

- **Potente azionamento elettromagnetico delle punte di marcatura.**
- **Software semplice e intuitivo con protezione tramite password e nuovo display dei parametri per una rapida visione di ogni riga del programma.**
- **Ampio display a colori da 4,3 pollici.**
- **Tecnologia del processore all'avanguardia per una navigazione fluida a menu e un tempo di esecuzione molto breve (tempo di avvio).**
- **Anteprima 1:1 del campo di marcatura sul display.**
- **Alloggiamento in plastica rinforzata con fibra di vetro resistente agli urti.**
- **Interfacce: USB-A, USB-B ed Ethernet.**
- **Tipo di carattere: matrice a punto con passo 5×7 oppure 9×13, altezza di scrittura 1,0 – 10,0 mm e superiore.**
- **Guide lineari doppie di alta qualità per risultati di marcatura precisi.**
- **Marcatura di pezzi tondi radiale e assiale, marcatura ad arco di cerchio.**

Sistema di marcatura manuale a batteria estremamente maneggevole e portatile al 100% con interfaccia touchscreen e ampio display a colori da 4,3 pollici.

- Incl. pacchetto HPGL (per la marcatura di loghi personalizzati e di contrassegni CE e non)
- Incl. pacchetto comfort (ad es. per identificazione turni, preposizionamento, marcatura multipla, ecc.)
- Memoria interna per centinaia di file di marcatura, font e loghi.
- Disponibile in 15 lingue.

Campo di marcatura: 65 x 30 mm.

Fornitura:

Inclusi utensili accessori, punta di marcatura a 90° in metallo duro integrale. Squadra con supporto antiscivolo, calibro di regolazione e valigetta di trasporto, **2x batterie agli ioni di litio da 18 V**, caricabatterie.

Nota:

Tipi di carattere per un'altezza di scrittura superiore a 10,0 mm su richiesta.

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	2
Tensione nominale	18 V
Interfaccia	Porta USB
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione di rete
Altezza di scrittura	1 - 10 mm
Capacità batteria	2 Ah
Larghezza massima del campo di marcatura	65 mm
Altezza massima del campo di marcatura	30 mm
Tipo di prodotto	Marcatrice

Accessori

Punta di marcatura per FlyMarker® Angolo della punta dell'ago per marcatura 90 grado	085790 90
Batteria ricaricabile per Flymarker® mini 18 V	085764
Caricabatterie per batterie 18 V	085768