



Marcatrice FlyMarker® mini 85/45 alimentazione a batteria, Capacità batteria: 2X8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine

085755 2X8

GTIN

Classe articolo

04F

Descrizione

Esecuzione:

Per contrassegnare, marcare, siglare in modo durevole pezzi singoli e in serie nei materiali più disparati (acciaio, acciaio legato, alluminio, rame, ottone, materie plastiche, acciaio per utensili, acciai temprati fino a 62 HRC ecc.).

- Potente azionamento elettromagnetico delle punte di marcatura.
- Software semplice e intuitivo con protezione tramite password e nuovo display dei parametri per una rapida visione di ogni riga del programma
- Ampio display a colori da 4,3 pollici
- Tecnologia del processore all'avanguardia per una navigazione fluida a menu e un tempo di esecuzione molto breve (tempo di avvio).
- Anteprima 1:1 del campo di marcatura sul display.
- Alloggiamento in plastica rinforzata con fibra di vetro resistente agli urti.
- Interfacce: USB-A, USB-B ed Ethernet.
- Tipo di carattere: Matrice a punto con passo 5×7 oppure 9×13, altezza di scrittura 1,0 – 10,0 mm e superiore.
- Tipo di carattere per un'altezza di scrittura superiore a 10,0 mm su richiesta.
- Guide lineari doppie di alta qualità per risultati di marcatura precisi.
- Marcatura di pezzi tondi radiale e assiale, marcatura ad arco di cerchio.

Sistema di marcatura manuale a batteria estremamente maneggevole e portatile al 100% con interfaccia touchscreen e ampio display a colori da 4,3 pollici.

- **Incl. pacchetto HPGL (per la marcatura di loghi personalizzati e di contrassegni CE e non)**
- **Incl. pacchetto comfort (ad es. per identificazione turni, preposizionamento, marcatura multipla, ecc.)**
- **Memoria interna per centinaia di file di marcatura, font e loghi.**
- **Disponibile in 15 lingue.**

Campo di marcatura: 85 x 45 mm.

Fornitura:

Inclusi utensili accessori, punta di marcatura a 90° in metallo duro integrale. Squadra con supporto antiscivolo, calibro di regolazione e valigetta di trasporto, **2x batterie agli ioni di litio da 18 V**, caricabatterie.

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	2
Altezza di scrittura	1 - 10 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Interfaccia	Porta USB
Tensione nominale	18 V
Capacità batteria	10 Ah
Tipo di batteria	Ioni di litio
Larghezza massima del campo di marcatura	85 mm
Altezza massima del campo di marcatura	45 mm
Tipo di prodotto	Marcatrice

Accessori

Punta di marcatura per FlyMarker® Angolo della punta dell'ago per marcatura 90 grado

085790 90