



Marcatrice FlyMarker® mini 120/45 alimentazione a batteria, Capacità batteria: 2X4Ah



Dati di ordinazione

Numero d'ordine

085753 2X4

GTIN

Classe articolo

04F

Descrizione

Esecuzione:

Per contrassegnare, marcare, siglare in modo durevole pezzi singoli e in serie nei materiali più disparati (acciaio, acciaio legato, alluminio, rame, ottone, materie plastiche, acciaio per utensili, acciai temprati fino a 62 HRC ecc.).

- Potente azionamento elettromagnetico delle punte di marcatura.
- Software semplice e intuitivo con protezione tramite password e nuovo display dei parametri per una rapida visione di ogni riga del programma
- Ampio display a colori da 4,3 pollici
- Tecnologia del processore all'avanguardia per una navigazione fluida a menu e un tempo di esecuzione molto breve (tempo di avvio).
- Anteprima 1:1 del campo di marcatura sul display.
- Alloggiamento in plastica rinforzata con fibra di vetro resistente agli urti.
- Interfacce: USB-A, USB-B ed Ethernet.
- Tipo di carattere: matrice a punto con passo 5×7 oppure 9×13, altezza di scrittura 1,0 – 10,0 mm e superiore.
- Tipo di carattere per un'altezza di scrittura superiore a 10,0 mm su richiesta.
- Guide lineari doppie di alta qualità per risultati di marcatura precisi.
- Marcatura di pezzi tondi radiale e assiale, marcatura ad arco di cerchio.

Sistema di marcatura manuale a batteria estremamente maneggevole e portatile al 100% con interfaccia touchscreen e ampio display a colori da 4,3 pollici.

Fornitura:

Inclusi utensili accessori, punta di marcatura a 90° in metallo duro integrale. Squadra con supporto antiscivolo, calibro di regolazione e valigetta di trasporto, **2x batterie agli ioni di litio da 18 V**, caricabatterie.

Descrizione tecnica

Tensione nominale	18 V
Alimentazione	Alimentazione di rete
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Capacità batteria	4 Ah
Altezza di scrittura	1 - 10 mm
Interfaccia	Porta USB
Larghezza massima del campo di marcatura	120 mm
Altezza massima del campo di marcatura	45 mm
Tipo di prodotto	Marcatrice