



## Trapano a percussione, Modello: GSB212RCK



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	075720 GSB212RCK
GTIN	3165140505642
Classe articolo	03B

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Trapano a percussione con motore ad alto rendimento** con coppia elevata per le applicazioni più difficili come foratura, lavorazione con frese a tazza e seghe a tazza, oltre che per l'avvitatura.

- **Nuova maniglia di sicurezza con fissaggio innovativo e rivestimento morbido per una presa sicura della macchina.**
- **Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per una lunga durata.**
- **Frizione meccanica di sicurezza antirotazione per un'elevata sicurezza sul lavoro, anche con le applicazioni più impegnative.**
- **Mandrino autoserrante rivestito con Auto-Lock per un rapido cambio utensile con una sola mano.**
- **Collo del mandrino Ø 43 mm (norma europea) – utilizzabile nel supporto.**
- **Trasmissione a 2 velocità.**
- **Torque Control per elevata precisione: Preselezione della forza di torsione per l'avvitamento di viti.**
- **Constant Electronic per lavorare in comodità: mantiene costante il numero di giri anche sotto sforzo.**

#### Fornitura:

Inclusi impugnatura supplementare, battuta di profondità 210 mm, mandrino autoserrante 13 mm e valigetta di trasporto.

### Descrizione tecnica

Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Ø Massimo punta elicoidale per legno	40 mm
Vibrazione massima a norma EN	14,6 m/s <sup>2</sup>
Potenza assorbita	1300 W
Peso	2,9 kg
Denominazione originale prodotto	GSB 21-2 RCT
Numero di colpi massimo	15300 min <sup>-1</sup>
Numero massimo giri 1 velocità	900 min <sup>-1</sup>
Alimentazione	Alimentazione di rete
Coppia massima	43 Nm
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Mandrino con pinza	1/2 pollice – 20 UNF
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	16 mm
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	22 mm
Numero massimo giri 2 velocità	3000 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Trapano a percussione