



Punte a percussione in metallo duro SDS-plus "7X", Ø × Lunghezza complessiva: 10X165mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	789058 10X165
GTIN	4059952531700
Classe articolo	76K

Descrizione

Esecuzione:

Nuova generazione **EXPERT SDS-Plus "7X"** con testina in metallo duro integrale saldata a 4 taglienti. Taglio sagomato per un elevato diametro di perforazione, una lunga durata e un'usura ridotta. Nessun inceppamento nel cemento armato.

Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura – con massimo comfort di foratura. Elevata silenziosità. Design a **2+2 eliche** per la rimozione veloce della polvere dal foro, ridotte vibrazioni ed elevata stabilità. Sforzo minimo e sollecitazione ridotta della macchina.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	165 mm
Ø	10 mm
Numero taglienti Z	4
Lunghezza elica	100 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego con/senza percussione	Foratura a percussione
Codolo	SDS Plus
Tipo di prodotto	Punta per pietra

