



Supporto per punte per lucidatura diamantate Testa fissata, Dim. codolo: 10-16



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	291401 10-16
GTIN	
Classe articolo	29M

Descrizione

Esecuzione:

Testa dell'utensile fissa (perno filettato nel codolo per la correzione dell'angolo di spoglia).

Vantaggi:

Qualità delle superfici possibile a $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Uso:

Per la lavorazione di materiali fino a 65 HRC. Ideale per la lavorazione delle superfici di profili complessi e continui.

Per la lucidatura di **profili non interrotti** (convessi, concavi, cilindrici, conici).

Precisione:

Qualità delle superfici possibile a $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Fornitura:

Dimensione codolo 10 incluso adattatore per codoli 12 mm x 12 mm e 16 mm x 16 mm.

Attenzione:

Le punte per lucidatura diamantate devono essere ordinate separatamente!

Nota:

Per istruzioni dettagliate sull'uso, consultare il manuale di istruzioni in dotazione.

Descrizione tecnica

Dimensione codolo

10 - 16 mm

Tipo di prodotto

Utensile a rullo liscio