

**Telaio modello S610-M18-U, profondità 1100 mm, Altezza: 4500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	991322 4500
GTIN	4058255104314
Classe articolo	96P

**Descrizione****Esecuzione:**

Profilati del telaio con irrigidimento del telaio. I robusti piedini trasmettono il carico al pavimento. La fornitura comprende 4 ancoraggi a terra e 2 lamierini di 2 mm di spessore per ogni telaio.

**Descrizione:****Dimensioni di montaggio:****Lunghezza complessiva dello scaffale:**

Per i telai di supporto S610-M18-U: lunghezza nominale + numero di supporti × 86 mm.

**Per:**

Scaffali per pallet a partire dal periodo 08/2018.

**Verniciatura:**

Simile a RAL 5017 blu traffico, **termoverniciato**.

**Nota:**

La portata necessaria del modulo scaffale determina il tipo di telaio. Vedere tabella dei carichi. Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

Per scaffali fino al periodo 05/2022, i montanti devono essere utilizzati solo per sostituzione in caso di danni. In caso di modifica dello scaffale (ad es. montaggio di livelli di montanti supplementari), è necessario effettuare un nuovo calcolo a norma DIN 15512:2020.

**Descrizione tecnica**

Campo d'impiego	Scaffale per pallet
Profondità	1 100 mm
Altezza	4500 mm
Tipo di profilato di telaio	S610-M18-U
Attributo del nome del prodotto	profondità 1100 mm
Tipo di prodotto	Spalla