

Telaio modello S610-M18-U, profondità 1100 mm, Altezza: 2500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	991322 2500
GTIN	4058255104277
Classe articolo	96P

Descrizione**Esecuzione:**

Profilati del telaio con irrigidimento del telaio. I robusti piedini trasmettono il carico al pavimento. La fornitura comprende 4 ancoraggi a terra e 2 lamierini di 2 mm di spessore per ogni telaio.

Descrizione:**Dimensioni di montaggio:****Lunghezza complessiva dello scaffale:**

Per i telai di supporto S610-M18-U: lunghezza nominale + numero di supporti × 86 mm.

Per:

Scaffali per pallet a partire dal periodo 08/2018.

Verniciatura:

Simile a RAL 5017 blu traffico, **termoverniciato**.

Nota:

La portata necessaria del modulo scaffale determina il tipo di telaio. Vedere tabella dei carichi. Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

Per scaffali fino al periodo 05/2022, i montanti devono essere utilizzati solo per sostituzione in caso di danni. In caso di modifica dello scaffale (ad es. montaggio di livelli di montanti supplementari), è necessario effettuare un nuovo calcolo a norma DIN 15512:2020.

Descrizione tecnica

Altezza	2500 mm
Tipo di profilato di telaio	S610-M18-U
Campo d'impiego	Scaffale per pallet
Profondità	1100 mm
Attributo del nome del prodotto	profondità 1100 mm
Tipo di prodotto	Spalla