

Ciabatta con 8 prese con protezione contro le sovratensioni, Numero di prese: 8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081154 8
GTIN	4007123677115
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Ciabatta Premium-Protect-Line da 60000 A con protezione da sovratensione con 8 prese da 3 m H05VV-F 3G1,5. Protezione dell'attrezzatura da guasti alla rete elettrica come sovratensioni, fulminazioni indirette o rumore di linea, con una somma massima di correnti di dispersione fino a 60000 A.

- **Protezione di alta qualità da interferenze a radiofrequenza grazie al filtro integrato.**
- **Lampada per controllo funzionale per protezione contro le sovratensioni.**
- **Cassa particolarmente robusta in alluminio anodizzato.**
- **Intelligente sistema modulare intercambiabile.**
- **Interruttore di sicurezza illuminato, bipolare, inseribile e disinseribile.**
- **Interruttore automatico da 16 A.**
- **Prese di corrente con protezione da contatto superiore.**
- **Filtro antidisturbo EMI/RFI.**

Descrizione tecnica

Tensione nominale	230 V
Ingresso per tipo di connettore	F
Alimentazione	Alimentazione di rete
Interruttore On/Off	sì
Protezione da sovratensione garantita fino a	16 A
Numero di prese 230 V/16 A	8
Frequenza di rete	50 Hz

Numero di prese	8
Struttura del cavo	3G1,5
Classe del cavo	H05VV-F
Lunghezza cavo	3 m
Tipo di prodotto	Ciabatta