



## Lampada a stelo a LED con batteria, Modello: 120



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081360 120
GTIN	4062406942557
Classe articolo	02A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Robusta lampada tascabile a LED ricaricabile, realizzata in alluminio anodizzato. **La commutazione a 2 stadi con funzione boost** aggiuntiva offre **un'eccellente potenza luminosa** per tutti i tipi di applicazione. La regolazione del fuoco a una mano permette una regolazione rapida e semplice del cono di luce.

- **Monitoraggio di carica e scarica tramite LED colorato nell'interruttore.**
- **Lunga durata con potenza luminosa costante.**
- **Presenza di ricarica USB-C.**
- **Protezione antirotolamento.**
- **Con testa della lampada focalizzabile.**

#### Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Inclusi cavo di carica USB-C e batteria. Con cinturino da polso.

#### Nota:

Per batterie di ricambio adatte vedi n. art. 081365

### Descrizione tecnica

Tipo di batteria	Ioni di litio
Corrente di illuminazione Boost	130 lm
Durata illuminazione Boost	30 s
Batteria intercambiabile	sì

Ø Testa	18 mm
Durata	1 h
Capacità batteria	0,32 Ah
Grado di protezione IP	IP 54
Autonomia Livello 2	3 h
Alimentazione	Alimentazione di rete
Lampadine	Lampada LED
Peso	29,5 g
Lunghezza complessiva	112 - 120 mm
Tensione batteria	3,7 V
Corrente di illuminazione	80 lm
Funzione torcia	Focalizzazione
Numero di batterie contenute	1
Corrente di illuminazione Livello 2	30 lm
Valore CRI	>80
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

---

## Accessori

Accumulatore di ricambio 10440	081365 10440
--------------------------------	--------------