



Lampada tascabile a LED con batteria, Modello: 150



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081363 150
GTIN	4062406942588
Classe articolo	02A

Descrizione

Esecuzione:

Robusta lampada tascabile a LED ricaricabile, realizzata in alluminio anodizzato. **La commutazione a 2 stadi con funzione boost** aggiuntiva offre **un'eccellente potenza luminosa** per tutti i tipi di applicazione. La regolazione del fuoco a una mano permette una regolazione rapida e semplice del cono di luce.

- **Monitoraggio di carica e scarica tramite LED colorato nell'interruttore.**
- **Lunga durata con potenza luminosa costante.**
- **Presenza di ricarica USB-C.**
- **Protezione antirotolamento.**
- **Con testa della lampada focalizzabile.**

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi cavo di carica USB-C e batteria. Con cinturino da polso.

Nota:

Per batterie di ricambio adatte vedi n. art. 081365

Descrizione tecnica

Corrente di illuminazione Livello 2	140 lm
Grado di protezione IP	IP 54
Ø Testa	28 mm
Lunghezza complessiva	144 - 154 mm

Alimentazione	Alimentazione di rete
Capacità batteria	1,6 Ah
Batteria intercambiabile	sì
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	1
Corrente di illuminazione	400 lm
Funzione torcia	Focalizzazione
Autonomia Livello 2	5 h
Tensione batteria	3,7 V
Valore CRI	>80
Durata	1,5 h
Lampadine	Lampada LED
Durata illuminazione Boost	30 s
Peso	95 g
Corrente di illuminazione Boost	700 lm
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

Accessori

Accumulatore di ricambio 16650	081365 16650
--------------------------------	--------------