

AEG

Trapano avvitatore a batteria, Modello: BS18C3BL4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070222 BS18C3BL4
GTIN	4058546362188
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

AEG –Trapani avvitatori a batteria

- Trapani avvitatori a batteria robusti e maneggevoli a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria.
- Mandrino autoserrante FIXTEC con bloccaggio del mandrino.
- Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità d'utilizzo.
- Illuminazione a LED del campo di lavoro.
- Mandrino in metallo da 13 mm.
- Regolazione di coppia in 24 posizioni.
- Estremamente maneggevole e leggero.
- Scatola degli ingranaggi in metallo

Esecuzione Testo pubblicitario:

- Trapani avvitatori a batteria robusti e maneggevoli a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria.
- Mandrino autoserrante FIXTEC con bloccaggio del mandrino.
- Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità d'utilizzo.

Fornitura:

Inclusi 2x batteria agli ioni di litio PRO SHD da 18 V / 4,0 Ah, caricabatteri, clip da cintura e valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073820, n. art. 073846 e n. art. 073848.

Per caricabatterie e starter set adatti vedi n. art. 073841 e n. art. 073844.

Descrizione tecnica

Tensione batteria	18 V
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Peso	5,88 kg
Struttura del motore	Brushless
Numero di batterie contenute	2
Ø Massimo punta elicoidale per legno	65 mm
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Coppia massima duro	110 Nm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 500 min ⁻¹
Numero massimo giri 2 velocità	0 - 2100 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	BS18C3BL-402C
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Capacità batteria	4 Ah
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	18V
USP2	Mandrino autoserrante FIXTEC, con rivestimento morbido