

Mitutoyo

**Comparatori a leva, struttura piccola, Intervallo di misurazione per direzione /
Ø Cassa: 0,25/29mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	436265 0,25/29
GTIN	4946368850498
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, assicurando la massima rigidità. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.

Comparatori a leva con **asta tastatrice lunga. Lettura 1/100.**

Cassa priva dei prismi a coda di rondine. Con levetta di conversione per modifica direzione di misura. Con attacco filettato.

Mitutoyo – Meccanismo montato su rubini con sfera di misura in HM. Insensibile ai campi magnetici.

Vantaggi:

- **Commutatore per cambiare facilmente la direzione di misurazione.**
- **Le ruote dentate di precisione con cuscinetti in pietre preziose assicurano una misurazione regolare e precisa.**

Uso:

Verificatore di alesaggio di precisione per controllare l'errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l'allineamento di pezzi.

Fornitura:

Incluso codolo di serraggio Ø 8 mm.

Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 436510, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

Ricambi:

Punta tastatrice di ricambio con sfera in HM o di rubino disponibile su richiesta.

Nota:

Informazioni supplementari DIN 2270: lettura 0,01 – errore ammesso 10 μm , errore ammesso totale 14 μm , errore di inversione 4 μm .

Descrizione tecnica

Errore di inversione valore misurato f_u	4 μm
\varnothing Sfera di misura	2 mm
Errore ammesso totale f_{totale}	14 μm
Risoluzione	0,01 mm
Intervallo di misurazione per direzione	0,25 mm
Lunghezza tastatore	33,3 mm
\varnothing Codolo di serraggio h6	8 mm
Serie	513
Forza di misura	0,3 N
Movimento tastatore	2×95 grado
\varnothing Alloggiamento	29 mm
Errore ammesso f_e	10 μm
Norma	DIN 2270
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C5
Tipo di prodotto	Comparatore a leva

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore a leva Modello ANALOG	023330 ANALOG
Certificato DAkkS Comparatore a leva Modello ANALOG	023340 ANALOG

Accessori

Supporto snodato Raggio d'azione 120 mm	359680 120
Supporto di centraggio Modello	436512
Supporto quadro per tastatore piccolo	436510