


**Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N, non rivestito, Ø DC h8: 2,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG4031 2,5
GTIN	4067263101741
Classe articolo	GGN

**Descrizione****Esecuzione:**

**HOLEX CleverDrill:** Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento in foratura grazie all'affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

**Come n. art. 114031.**

**Raccomandazioni:****Profondità di foratura massima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Nota:**

**Prodotto più recente per n. art. 114030.**

Dim. 13,5 – 16: Con codolo ribassato Ø 12,7 mm.

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	2
Angolo di affilatura	118 grado
Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c$	30 mm
Lunghezza complessiva L	57 mm
Tolleranza Ø nominale	h8
Codolo	codolo cilindrico

Ø Nominale $D_c$	2,5 mm
Ø Codolo $D_s$	2,5 mm
Profondità di foratura massima consigliata $L_2$	26,3 mm
Norma	DIN 338
Avanzamento $f$ in acciaio $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm/gir,
Contenuto	20
Serie	CleverDrill
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	N
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta	80 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	60 m/min	N
Alluminio $> 10\% \text{ Si}$	limitatamente adatta	50 m/min	N
Acciaio $< 500 \text{ N/mm}^2$	idoneo	35 m/min	P
Acciaio $< 750 \text{ N/mm}^2$	idoneo	32 m/min	P
Acciaio $< 900 \text{ N/mm}^2$	idoneo	22 m/min	P
Acciaio $< 1100 \text{ N/mm}^2$	limitatamente adatta	18 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatta	30 m/min	K
CuZn	idoneo	40 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

## Accessori

Set di punte elicoidali HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114031 con cassetta Modello 1-13	115051 1-13
Set di punte elicoidali di ricambio HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114031 Modello 1-10	115056 1-10
Set di punte elicoidali di ricambio HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114031 Modello 1-13	115056 1-13
Set di punte elicoidali HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114031 con cassetta Modello 1-10	115051 1-10
Set di punte elicoidali di ricambio HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114031 Modello 1-6	115056 1-6
Set di punte elicoidali di ricambio HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114031 Modello 1-10,5	115056 1-10,5
Set di punte elicoidali HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114031 con cassetta Modello 1-10,5	115051 1-10,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,5	114031 2,5