



Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N, non rivestito, Ø DC h8: 6,5mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG4031 6,5 |
| GTIN | 4067263101840 |
| Classe articolo | GGN |

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX CleverDrill: Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento in foratura grazie all'affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

Come n. art. 114031.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 114030.

Dim. 13,5 – 16: Con codolo ribassato Ø 12,7 mm.

Descrizione tecnica

| | |
|---|-----------|
| Angolo di affilatura | 118 grado |
| Tolleranza Ø nominale | h8 |
| Ø Codolo D _s | 6,5 mm |
| Lunghezza scanalatura per trucioli L _c | 63 mm |
| Lunghezza complessiva L | 101 mm |
| Ø Nominale D _c | 6,5 mm |

| | |
|---|-------------------|
| Norma | DIN 338 |
| Profondità di foratura massima consigliata L ₂ | 53,3 mm |
| Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm ² | 0,07 mm/gir, |
| Codolo | codolo cilindrico |
| Numero taglienti Z | 2 |
| Contenuto | 20 |
| Serie | CleverDrill |
| Rivestimento | non rivestito |
| Materiale da taglio | HSS |
| Modello | N |
| Passaggio interno per LR | no |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Punta elicoidale |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio, plastiche | limitatamente adatta | 80 m/min | N |
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatta | 60 m/min | N |
| Alluminio > 10% Si | limitatamente adatta | 50 m/min | N |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 35 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 32 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | 22 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | limitatamente adatta | 18 m/min | P |
| GG(G) | limitatamente adatta | 30 m/min | K |
| CuZn | idoneo | 40 m/min | N |
| Olio | idoneo | | |
| a umido max. | idoneo | | |

Accessori

| | |
|---|---------------|
| Set di punte elicoidali di ricambio HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114031 Modello 6-10 | 115056 6-10 |
| Set di punte elicoidali di ricambio HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114031 Modello 1-10 | 115056 1-10 |
| Set di punte elicoidali HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114031 con cassetta Modello 1-10 | 115051 1-10 |
| Set di punte elicoidali di ricambio HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114031 Modello 1-13 | 115056 1-13 |
| Set di punte elicoidali HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114031 con cassetta Modello 1-13 | 115051 1-13 |
| Set di punte elicoidali HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114031 con cassetta Modello 6-10 | 115051 6-10 |
| Set di punte elicoidali HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114031 con cassetta Modello 1-10,5 | 115051 1-10,5 |
| Set di punte elicoidali di ricambio HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114031 Modello 1-10,5 | 115056 1-10,5 |
| Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,5 | 114031 6,5 |