



## Termocamera, Modello: 865S



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	474040 865S
GTIN	4029547024771
Classe articolo	47E

### Descrizione

#### Esecuzione:

Camera per la visualizzazione dei raggi infrarossi. Con una qualità eccellente dell'immagine e una ridotta risoluzione termica è possibile riconoscere anche differenze di temperatura minime. In questo modo è possibile effettuare un'analisi qualitativa e quantitativa della temperatura.

**Riconoscimento automatico Hot/Cold Spot. Scale Assist:** impostazione automatica di una scala significativa per la misurazione dei valori rilevati.

#### Uso:

Per la manutenzione preventiva al fine di monitorare gli impianti meccanici ed elettrici oppure i processi di produzione. Particolarmente adatta per manutenzione, edilizia artigianato, settore del riscaldamento e installazione, Facility Management e tecnica domestica.

#### Fornitura:

Inclusi cavo USB, alimentatore, batteria agli ioni di litio, software professionale (download gratuito), istruzioni per la messa in funzione, guida breve, certificato di collaudo e valigetta.

### Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione a batteria
Campo visivo	31×23 grado

Distanza focus minima	0,5 m
Dimensione rivelatore	320×240 px
Numero di batterie contenute	1
Accuratezza	± 2 °C o 2% del valore di misura
Taratura	Prezzo su richiesta
Campo temperatura	-20 - 280 °C
Frequenza di ripetizione immagini	9 Hz
Sensibilità termica	0,1 K
Dimensione display	3,5 pollici
Tipo di prodotto	Termocamera

## Servizi

Rapporto di taraturaTermometro a infrarossi Modello A	027600 A
---	----------