



Micrometro digitale, Campo di misura: 0-25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421492 0-25
GTIN	4062406051488
Classe articolo	42B

Descrizione

Esecuzione:

Display di facile lettura. Superfici di contatto con riporto in metallo duro.
Letture digitale e analogica. Cassa metallica protetta contro gli spruzzi d'acqua e la polvere.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032. 1 cono a innesto per la misurazione di superfici curve.

Descrizione tecnica

Limite di errore	4 µm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Ø Stelo	6,5 mm
Taratura	B1
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Passo vite angolare	0,5 mm
Letture	0,001 mm
Grado di protezione IP	IP 54

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Norma	DIN 863
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100
Rapporto di taraturaMicrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 25 mm	022000 25

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
---	---------------