

**Micrometro digitale, Campo di misura: 25-50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	421492 25-50
GTIN	4062406051495
Classe articolo	42B

Descrizione**Esecuzione:**

Display di facile lettura. Superfici di contatto con riporto in metallo duro.
Letture digitale e analogica. Cassa metallica protetta contro gli spruzzi d'acqua e la polvere.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032. 1 cono a innesto per la misurazione di superfici curve. 1 asta di regolazione

Descrizione tecnica

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Intervallo di misurazione	25 - 50 mm
Numero di batterie contenute	1
Limite di errore	4 µm
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Taratura	B2
Lettura	0,001 mm
Passo vite angolare	0,5 mm

Grado di protezione IP	IP 54
Ø Stelo	6,5 mm
Norma	DIN 863
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Intervallo di misurazione massimo 100 mm	Micrometro con asta di regolazione 022040 100
Certificato DAkkS Intervallo di misurazione massimo 100 mm	Micrometro con asta di regolazione 022050 100

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 25 mm	421100 25
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032