



Micrometro digitale con superfici di contatto ribassate, Campo di misura: 0-25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421721 0-25
GTIN	4062406063238
Classe articolo	42B

Descrizione

Esecuzione:

Display digitale di facile lettura con lettura analogica supplementare. Corpo robusto in metallo. Stelo rotante, superfici di contatto in metallo duro

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Limite di errore	4 μ m
Lettura	0,00005 pollici
Grado di protezione IP	IP 54
Lettura	0,001 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Taratura	B1

Numero di batterie contenute	1
Norma	DIN 863
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Risoluzione	mm/pollici
Scala tamburo graduato	1/50
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100
Rapporto di taraturaMicrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 25 mm	022000 25

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
--------------------------------------------------	------------